

**Ringratelsleutel, Sleutelwijdtes: 19X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614843 19X22
GTIN	4045197973344
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen, evenals middenstand. Met ongelijke sleutelwijdtes, diep doorgezet. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte s_1	19 mm
Maximale ring- \varnothing D2	48 mm
Sleutelwijdte s_2	22 mm
Maximale ring- \varnothing D1	35 mm
Totale lengte L	300 mm
Maximale ringhoogte h_2	30 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h_1	24 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ring doorgezet	ja
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel