

**Ringratelsleutel, Sleutelwijdtes: 30X32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen, evenals middenstand. Met ongelijke sleutelwijdtes, diep doorgezet. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte ₁	30 mm
Maximale ring-Ø D1	60 mm
Maximale ringhoogte h ₂	35 mm
Maximale ringhoogte h ₁	34 mm
Sleutelwijdte ₂	32 mm
Totale lengte L	380 mm
Maximale ring-Ø D2	64,5 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ring doorgezet	ja
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel