



## Schuurschijf CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Type: D852



### Bestelgegevens

Bestelnummer	566368 D852
GTIN	4007220068380
Artikelklasse	55K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Slijpschijf **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, volledig met galvanisch gebonden diamant bekleed.

#### Toepassing:

Voor de bewerking van zeer harde materialen zoals titanium, nikkelbasislegeringen, gietijzer, HM, keramiek en vezelcomposiet. Voor de oppervlakte- en randbewerking, lasnaadbewerking en afbraamwerkzaamheden. Inclusief spanflensset nr. 566365.

Maximale omtreksnelheid: 40 m/s

Boring-Ø: 22,23 mm

### Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddelaanduiding	D
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
aanbevolen aanzethoek	5-15 graden
Maximale omtreksnelheid	40 m/s

Producttype

Schuurschijf

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
droog	geschikt		