



Schuurschijf CC-GRIND-STRONG, Schijf-Ø: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	566366 125
GTIN	4007220104484
Artikelklasse	550

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve 4-laagse slijpschijf **CC-GRIND-STRONG** combineert de klassieke afbraamschijf met drie lagen gelijkmatig afslijtend slijpmiddel op een drager. **Standtijdvoordeel ten opzichte van de CC-GRIND-SOLID-slijpschijf** door agressieve slijpmiddellagen en meeslijpende steunschijf.

Toepassing:

Voor **harde en ruwe slijptoeepassingen** in het vlakslijpen, lasnaadbewerken, afbramen, afschuinen en verwijderen van walshuid en slakken.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	125 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
aanbevolen aanzethoek	5-15 graden

Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		