



Schuurschijf CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Type: D427



Bestelgegevens

Bestelnummer	566368 D427
GTIN	4007220068359
Artikelklasse	55K

Omschrijving

Uitvoering:

Slijpschijf **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, volledig met galvanisch gebonden diamant bekleed.

Toepassing:

Voor de bewerking van zeer harde materialen zoals titanium, nikkelbasislegeringen, gietijzer, HM, keramiek en vezelcomposiet. Voor de oppervlakte- en randbewerking, lasnaadbewerking en afbraamwerkzaamheden. Inclusief spanflensset nr. 566365.

Maximale omtreksnelheid: 40 m/s

Boring-Ø: 22,23 mm

Technische beschrijving

Schijf-Ø	125 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddelaanduiding	D
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
aanbevolen aanzethoek	5-15 graden

Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
droog	geschikt		