



Accu-slagschroefmachine, Type: M18ONEFF12



Bestelgegevens

Bestelnummer	074010 M18ONEFF12
GTIN	4058546028992
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide **metalen tandwielhuis** en ergonomische **middenhandgreep met softgrip-voering**. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.

REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.

- **Compacte constructie.**
- **Stand 4 voor optimale combinatie van vermogen en nauwkeurigheid bij het losdraaien van schroeven.**
- **Krachtig 1356 Nm draaimoment.**
- **1/2 inch borgveer-opname.**
- **ONE KEY™ app voor individualisering van de gereedschapsinstellingen.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security maakt o.a. de weergave van de laatste positie van het apparaat mogelijk.**

Uitvoering promotietekst:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur, hoge energie-efficiëntie.

- **Compacte constructie.**
- **Stand 4 voor optimale combinatie van vermogen en nauwkeurigheid bij het losdraaien van schroeven.**

Voordeel:

DRIVE CONTROL™.

Levering:

Inclusief 2 × Li-ion-accu, lader, HD-box, riemclip.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073808 e.v.

Technische beschrijving

Aantal slagen 4e niveau	0 - 2100 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Aantal slagen 1e niveau	0 - 950 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximaal draaimoment 2e niveau	400 Nm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximaal draaimoment 3e niveau	1356 Nm
Maximaal draaimoment 4e niveau	1356 Nm
Gewicht	3,3 kg
Aantal slagen 3e niveau	0 - 2100 min ⁻¹
Accucapaciteit	5 Ah
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Maximaal draaimoment 1e niveau	130 Nm
Aantal slagen 2e niveau	0 - 1750 min ⁻¹
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M33
Fabrikantnummer	M18ONEFHIWF12-502X
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
App-aansluiting	OneKey

Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

Accessoires

Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18