

**Handschoenen, paar Sahara® 100, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094413 10
GTIN	4008198710004
Artikelklasse	04Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Sahara® 100. Katoenen tricot handschoen met gebreide boord en 3/4-nitrillaag voor een veilige en comfortabele bescherming bij werkzaamheden met oliebesmeurde en natte onderdelen. **Oeko-Tex Standard 100** en volgens EU 1935/2004 geschikt voor de **omgang met levensmiddelen**. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden met natte of oliebesmeurde onderdelen, bankwerkerij, tuinieren, bouwbedrijven.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Ademend	matig
DMF-vrij	ja
Pasvorm	goed

Fabrikantnummer	Sahara 100
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Handschoenmaat	10
Materiaal coating	nitril
Tastgevoel	matig
Grip bij natheid	zeer goed
Grip bij olie	matig
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	13
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	latexvrij
elektrostatische eigenschap	0,9 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	240 - 260 mm
Kleur	geel
Gewicht	81 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen

