

**Ansell****Handschoenen, paar HyFlex® 11-528, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094487 10
GTIN	10076490448582
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

HyFlex® 11-528. Lichte en huidvriendelijke snijbestendige handschoen met INTERCEPT™-garen in **18-gauge breitechnologie** voor goede beweegbaarheid van de vingers en goede grip bij het oppakken van kleine, mogelijk licht met olie besmeurde onderdelen.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	10
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij

Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Breitechnologie	18G
EN 388	3X32B
Dragermateriaal	INTERCEPT™
Coating	Nitril
Materiaal	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / blauw
Gewicht	26,4 g
Lengte	230 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen