

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-528, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094487 8
GTIN	10076490448568
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-528. Lichte en huidvriendelijke snijbestendige handschoen met INTERCEPT™-garen in **18-gauge breitechologie** voor goede beweegbaarheid van de vingers en goede grip bij het oppakken van kleine, mogelijk licht met olie besmeurde onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij

Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Breitechnologie	18G
EN 388	3X32B
Dragermateriaal	INTERCEPT™
Coating	Nitril
Materiaal	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / blauw
Gewicht	26,4 g
Lengte	230 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen