

**Ansell****Handschoenen, paar HyFlex® 11-541, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094563 7
GTIN	10076490458581
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

HyFlex® 11-541. Zeer lichte handschoen met 18 Gauge breitechnologie en hoog snijbeschermingsniveau (klasse D volgens EN 388:2016) dankzij het gecombineerde gebruik van INTERCEPT™- en KEVLAR®-garen. Dunne, maar robuuste nitrilschuimlaag. Ideaal voor montage van kleine metalen voorwerpen met scherpe randen.

**Norm:**

EN 388; EN 420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Snijbeschermingsklasse: D

Kleur: zwart / grijs

siliconenvrij: ja

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	7
siliconenvrij	ja

Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie	18G
Wassen	40 °C Bonte was
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	INTERCEPT™, kevlar
Coating	Nitrilschuim
Materiaal	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Gewicht	24 g
Lengte	196 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Snijbestendige handschoenen