

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-738, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094567 10
GTIN	10076490448971
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-738. FORTIX™-technologie verlengt door een versterkte duimkromming de levensduur van de snijbestendige handschoen. De coating van nitril en PU op waterbasis is door de goede grip bijzonder geschikt voor verwerking van vlak glas en andere voorwerpen met scherpe kanten of licht met olie besmeurde voorwerpen.

Norm:

EN 388; EN 420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
EN 388:2016	4X42C
Dragermateriaal	INTERCEPT™
Coating	PU, nitril
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen