

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-542, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094568 8
GTIN	10076490449565
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-542. Handschoen met extreem hoge snijbescherming van klasse F. Speciale lichtgewicht constructie voor hoog draagcomfort en goede beweegbaarheid van de vingers. De ademende handrug en de vuilafstotende nitrillaag maken korte hantering van hete voorwerpen tot 100 °C mogelijk.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

siliconenvrij	ja
Handschoenmaat	8
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen

Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Handschoeneigenschap	latexvrij
Breitechnologie	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	INTERCEPT™
Coating	Nitril
Materiaal	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart
Norm	EN 407
Gewicht	30,9 g
Contacthitte tot	100 °C
Lengte	213 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	F
Producttype	Snijbestendige handschoenen