

HOLEX**Lamellenslijpwals M14 vlies golfvormig, Ø 100×50 mm, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566375 180
GTIN	4045197973115
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Sinusvormig gelegd schuurvlies met normaal korund (A), zonder gesneden randen.

Toepassing:

Voor het aanzetvrij **matteren** en **polijsten**.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	2800 min ⁻¹
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schroefdraad	M14
Productnaamattribuut	Ø 100×50 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal

geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	30 m/s
Producttype	Lamellenslijpwals weefsel ingekeep

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		