

**Honeywell****Handschoenen, paar Diamond Black Skin B, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094498 7
GTIN	3603835656663
Artikelklasse	09A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Diamond Black Skin B. De snijbestendige handschoen heeft een nitrilschuimlaag met speciale finish voor goede grip en maximale bewegingsvrijheid bij zo min mogelijk vermoeidheid. **18 Gauge breitechnologie.** Ideaal voor werkzaamheden in licht met olie besmeurde omgevingen.

**Norm:**

EN 388; EN 420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B  
siliconenvrij: ja

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	7
siliconenvrij	ja
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Breitechnologie	18G
EN 388:2016	4X42B
Dragermateriaal	Dyneema®
Coating	Nitrilschuim
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen