

Kantentaster TIN, Tasterkop-Ø: 10mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 359005 10 |
| GTIN | 4260192272944 |
| Artikelklasse | 38D |

Omschrijving

Uitvoering:

De tasterkop is via een veer elastisch met de spanschacht verbonden en maakt een **uitlijnnauwkeurigheid van 0,01 mm** mogelijk.

Alle delen geheel gehard en geslepen.

Antimagnetisch.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van gereedschapsreferentievlakken of -zijden.

Toerental van spindel ca. 600 1/min.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|--------|
| Totale lengte | 84 mm |
| Tasterkop-Ø | 10 mm |
| Opspanschacht-Ø | 10 mm |
| Producttype | Taster |

