

Kantentaster TIN, Tasterkop-Ø: 10/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	359005 10/4
GTIN	4260192272951
Artikelklasse	38D

Omschrijving

Uitvoering:

De tasterkop is via een veer elastisch met de spanschacht verbonden en maakt een **uitlijnnauwkeurigheid van 0,01 mm** mogelijk.

Alle delen geheel gehard en geslepen.

Antimagnetisch. Met getrapte tasterkop 10 en 4 mm Ø.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van gereedschapsreferentievlakken of -zijden.

Toerental van spindel ca. 600 1/min.

Technische beschrijving

Opspannschacht-Ø	10 mm
Tasterkop-Ø	10 mm
Totale lengte	90 mm
Producttype	Taster

