



## Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl Haakse staafschroevendraaier, Type: 71127060



### Bestelgegevens

Bestelnummer	071120 71127060
GTIN	4014586888002
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**FEIN ACCU TEC uitschakelschroevendraaiers** zijn ontworpen voor de hoogste eisen die worden gesteld aan **nauwkeurige schroefverbindingen in de serieproductie**.

- **Borstelloze EC-motoren met een vele malen hogere standtijd en maximaal 80% lagere onderhoudskosten.**
- **Vertraagd opnieuw inschakelen na het vastschroeven om 'nastoten' te voorkomen.**
- **Blokkering tegen opnieuw inschakelen indien de acculading niet voldoende is voor het schroeven.**
- **Geringe aanhaaltoleranties voor hoge kwaliteit van de schroefverbindingen.**
- **Gelijk blijvend exacte aanhaalmomenten onafhankelijk van de schroefsituatie.**
- **Ijkbare schroevendraaiers, C<sub>mK</sub>-waarde > 1,67 bij ±10% (met betrekking tot 6 Sigma) volgens ISO 5393 VDI/ VDE 2647.**

**Het losdraaimoment ligt 25% boven het aanhaalmoment.**

Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl voor eenvoudige en individuele programmering op de pc met gebruik van een programmeeradapter (nr. 071135 maat 92604163).

**Vrij te programmeren parameters:** Toerental, draairichting, draaihoek, draaimomentdrempel en tijd.

Maximaal 5 programmastappen. Exacte aanpassing aan de desbetreffende schroefsituatie.

**Einduitschakeling door mechanische koppeling.** Ideaal voor proces- en tijdoptimalisatie.

**Uitschakelschroevendraaier voor Li-ion-accu. Onderhoudsvrij tot 500.000 keer schroeven.**

**Levering:**

De schroefmachine wordt geleverd **zonder accu, lader, instelgereedschap en hoekkop**. Accu, lader, instelgereedschap en hoekkop a.u.b. doelgericht voor het apparaat erbij bestellen.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende accu's en laders nr. 073832 e.v.

Zie voor draaimomenttesters nr. 654300 e.v.

Zie voor draaimoment-/draaihoeksensoren nr. 654381.

Kalibratieservice op aanvraag.

## Technische beschrijving

Toerentalbereik	65 - 900 min <sup>-1</sup>
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Uitvoering	Haakse staafschroevendraaier
Accutype	Lithium-ion
Gewicht inclusief accu	1,2 kg
Fabrikantnummer	ASW 18-18 PC
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Motortype	Borstelloze EC-motor
geschikte hoekkop	071133 17010
Draaimomentbereik	6 - 18 Nm
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Schroefmachine

## Accessoires

ACCU TEC-instelgereedschap Type ESTW	071119 ESTW
Hoekkop voor ASW 18 Type 21020	071133 21020
Elektronische momentschroevendraaiertester'TST' Maximaal draaimoment 25 Nm	654300 25
Elektronische momentsleuteltester'TTT'	654340

Hoekkop voor ASW 18 Type 18020	071133 18020
Programmeeradapter Type 92604163	071135 92604163
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18