



Accu-klopboorschroefmachine, Type: M12FPD2



Bestelgegevens

Bestelnummer	070110 M12FPD2
GTIN	4058546029746
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.**
- **Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.**
- **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.**
- **Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.**
- **REDLINK PLUS™-elektronica – overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.**

FUEL™ compacte accu-slagschroefmachine, lengte slechts 168 mm. 16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand en klopboorstand.

Voordeel:

Slechts 168 mm lang.

Levering:

Inclusief 2 x Li-ion-accu's, lader en transportkoffer (HD-box) en riemclip.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 en 073840. Een bijbehorende Bluetooth Tracking-module vindt u in de onlineshop.

Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Fabrikantnummer: M12 FPD2

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 2 Ah

Accuspanning: 12 V

Motortype: FUEL™

Technische beschrijving

Gewicht	1,2 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	<2,5 m/s ²
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	30,8 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Fabrikantnummer	M12 FPD2
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
maximaal draaimoment	37 Nm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Accuspanning	12 V
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min ⁻¹
Accucapaciteit	2 Ah
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Typisch gebruik	Strong
Motortype	FUEL™
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Energievoorziening	Accuvoeding

geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Klopboorschroefmachine

Accessoires

Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype, accuspanning MB12 V	073814 MB12
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC