

Garant**Meetgereedschapsset, Aantal meetgereedschappen: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	419151 6
GTIN	4045197973849
Artikelklasse	41A

Omschrijving**Levering:**

Inclusief houten box.

- 1 **Digitale GARANT-schuifmaat** nr. 412680 maat 150 mm.
- 1 **GARANT-beugelschroefmaat** nr. 420402 maat 0 – 25 mm.
- 1 **GARANT-winkelhaak** nr. 450010 maat 100x70 mm, nauwkeurigheid DIN 875/00.
- 1 **GARANT-haarlinaal** nr. 460095 maat 100 mm lang.
- 1 **GARANT stalen meetlat** EG I nr. 461770 maat 150 mm.
- 1 **Steekpasser met veer** nr. 457000 maat 120 mm lang, met verwisselbare punten.

Technische beschrijving

Aantal meetgereedschappen	6
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Verpakking	Houten box
Kalibratie	S1
Producttype	MAHR MEETGEREEDSCHAPSET 50B

Dienstverlening

Kalibratie Meetgereedschapsset Setinhoud 6	020400 6
--	----------

Accessoires

Winkelhaak gehard, platte uitvoering roestvrij, nauwkeurigheid 00 Sleutellengte 100X70 mm	450010 100X70
Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang Meetbereik 150 mm	412680 150
Stalen liniaal, roestvrij Lengte 150 mm	461770 150
Stalen reservepunten, set 2-delige set	457010
Beugelschroefmaat Meetbereik 0-25 mm	420402 0-25
Houten boxje voor meetgereedschapsset Aantal uitsparingen 6	419200 6
Haarliniaal, roestvrij, in etui Lengte 100 mm	460095 100
Steekpasser met veer Lengte L 120 mm	457000 120