



Accuvetspuit 562 bar, Type: M18GG



Bestelgegevens

Bestelnummer	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het vullen met los vet (inhoud max. 500 ml) of met patronen (inhoud 400 g). **Geschikt voor vet tot NLGI 3.**

Met ontluichtingsventiel. Lengte vetspuit 355 mm, slanglengte 1219 mm.

Levering:

Lader, slang met kniekoppeling, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073814 e.v.

Technische beschrijving

Aansluitdraad slang	1/8 inch
Accuspanning	18 V
geschikt patroon	083590
Fabrikantnummer	M18GG
geschikt voor patroonmaat	400 g
Vulinhoud los	500 cm ³
Accucapaciteit	2 Ah

Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Vetspuit

Accessoires

Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18	073827 MB18
Patroon met universeel vet voorstandaardvetspuiten Type UNI	083590 UNI
Patroon met universeel vet voorstandaardvetspuiten Type PLUS	083590 PLUS