

Hartig

**Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken Ø 25 mm, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 422990 50-75  |
| GTIN          | 4250099616378 |
| Artikelklasse | 46P           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Meetschotels van gehard staal in vlakke uitvoering **zonder verdieping**. Geharde, geslepen meetspindel. Grotere nauwkeurigheid dan **DIN 863**. Vastzetting met kleminrichting. Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

**Toepassing:**

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,6.

**Technische beschrijving**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Aflezing                       | 0,01 mm              |
| Meettrommelindeling            | 1/100 mm             |
| Vastzetting                    | door kleminrichting  |
| Uitvoering bedieningselementen | Isolerende handgreep |
| Uitvoering spindel             | gehard, geslepen     |
| Spindel-Ø                      | 8 mm                 |
| Meetbereik                     | 50 - 75 mm           |
| Uitvoering afleesoppervlakken  | gegraveerd, zwart    |
| Kalibratie                     | B1                   |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Meettrommel-Ø      | 24 mm             |
| Maximale afwijking | 5 µm              |
| Norm               | Fabrieksnorm      |
| Gevoeligheidsratel | ja                |
| Meetschotel        | ja                |
| Meettechniek       | analoog           |
| Verpakking         | stevige box       |
| Producttype        | Beugelschroefmaat |

### Dienstverlening

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber<br>Maximaal meetbereik 100 mm | 022010 100 |
| KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber<br>Maximaal meetbereik 100 mm       | 022000 100 |

### Accessoires

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Instelkaliber totale lengte 50 mm | 421100 50 |
|-----------------------------------|-----------|