

Hartig

Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken Ø 25 mm, Meetbereik: 75-100mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	422990 75-100
GTIN	4250099616385
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetschotels van gehard staal in vlakke uitvoering **zonder verdieping**. Geharde, geslepen meetspindel. Grotere nauwkeurigheid dan **DIN 863**. Vastzetting met kleminrichting. Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Toepassing:

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,6.

Technische beschrijving

Uitvoering bedieningselementen	Isolerende handgreep
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B1
Meettrommelindeling	1/100 mm
Uitvoering spindel	gehard, geslepen
Meetbereik	75 - 100 mm
Meettrommel-Ø	24 mm
Spindel-Ø	8 mm

Uitvoering afleesoppervlakken	gegraveerd, zwart
Vastzetting	door kleminrichting
Maximale afwijking	5 µm
Norm	Fabrieksnorm
Gevoeligheidsratel	ja
Meetschotel	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022000 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75
-----------------------------------	-----------