

Hartig

Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken Ø 30 mm, Meetbereik: 125-150mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	422992 125-150
GTIN	4250099616552
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetschotels van gehard staal in vlakke uitvoering **zonder verdieping**. Geharde, geslepen meetspindel. Grotere nauwkeurigheid dan **DIN 863**. Vastzetting met kleminrichting. Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Toepassing:

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,6.

Technische beschrijving

Kalibratie	B1
Vastzetting	door kleminrichting
Uitvoering spindel	gehard, geslepen
Meettrommelindeling	1/100 mm
Meettrommel-Ø	24 mm
Uitvoering afleesoppervlakken	gegraveerd, zwart
Uitvoering bedieningselementen	Isolerende handgreep
Meetbereik	125 - 150 mm

Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	8 mm
Maximale afwijking	6 µm
Norm	Fabrieksnorm
Gevoeligheidsratel	ja
Meetschotel	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 200 mm	022010 200
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 200 mm	022000 200