

## ejendals

### Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 117, Handschoenmaat: 9



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	094821 9
GTIN	7392626010635
Artikelklasse	04R

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

Tegera® 117. **Comfortabele koudebeschermingshandschoen** van volnerf geitenleder en nylon. Robuust dankzij **verstevigende elementen** aan vingers en duim. Geschikt voor precisiewerkzaamheden, dankzij een **uitstekend gevoel in de vingertoppen**. Met klittenbandsluiting.

##### Uitvoering promotietekst:

Tegera® 117. **Comfortabele koudebeschermingshandschoen** van volnerf geitenleder en nylon. Robuust dankzij **verstevigende elementen** aan vingers en duim. Geschikt voor precisiewerkzaamheden, dankzij een **uitstekend gevoel in de vingertoppen**. Met klittenbandsluiting.

##### Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

##### Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

##### Norm:

EN 388; EN 511

##### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

##### Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Handschoeneigenschap	Klittenbandsluiting
Handschoeneigenschap	verstevigde duimkromming
Inhoud	12
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Norm	EN 511
Lengte	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Dragermateriaal	Volnerf geitenleder, nylon
Coatingvariant	geen coating
Kleur	wit / zwart
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen