



Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: F0820



Bestelgegevens

Bestelnummer	547250 F0820
GTIN	4045197973962
Artikelklasse	52D

Omschrijving

Uitvoering:

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Totale lengte	65 mm
Kop-Ø	8 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vertanding afkorting	INOX
Schacht-Ø	6 mm
Vormbeschrijving	Ronde top
Koplengte	20 mm
Serie	Vertanding RVS (INOX)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		