



## Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: F1225



### Bestelgegevens

Bestelnummer	547250 F1225
GTIN	4045197973986
Artikelklasse	52D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6mm.

#### Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

### Technische beschrijving

Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	INOX
Totale lengte	70 mm
Vormbeschrijving	Ronde top
Kop-Ø	12,7 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Koplengte	25 mm
Serie	Vertanding RVS (INOX)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		