

**Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: C0616****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547250 C0616
GTIN	4045197973917
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	6 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch rond
Kop-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	INOX
Totale lengte	50 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Koplengte	18 mm
Serie	Vertanding RVS (INOX)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		