

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-818, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094358 10
GTIN	10076490478534
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-818. Met innovatieve coating voor een driemaal langere levensduur dan vergelijkbare handschoenen. Nylon spandex-dragermateriaal met **18-gauge** breitechniek voor een optimale tast bij fijne werkzaamheden. **Siliconen- en latexvrij**. Bijzonder geschikt voor hantering van kwetsbare onderdelen, fijne montage van kleine schroeven, uitrusting van productiestraten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Materiaal coating	Nitril / PU
Tastgevoel	zeer goed
DMF-vrij	nee

Pasvorm	zeer goed
siliconenvrij	nee
Grip bij natheid	goed
Ademend	zeer goed
Handschoenmaat	10
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij olie	goed
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	3121A
Dragermateriaal	Nylon spandex
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	200 mm
Kleur	blauw
Gewicht	16,5 g
Breitechnologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse	A
Producttype	Universele handschoenen

