



## Tweearmige trekker, Type: 5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	880100 5
GTIN	4021176009846
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekopdrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

#### Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 105 - 750 mm

Spanwijdte binnen: 340 - 1000 mm

Spandiepte tot: 700 mm

Vermogen: 15 t

### Technische beschrijving

Spanwijdte buiten	105 - 750 mm
Vermogen	15 t
Spanwijdte binnen	340 - 1000 mm

Spandiepte tot	700 mm
Aantal haken	2
Buitenzeskant	41 mm
maximaal draaimoment	650 Nm
Gewicht	47 kg
Producttype	Tweearmige trekker