



Driearmige trekker, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	880130 4
GTIN	4021176005886
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekopdrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 170 - 375 mm

Spanwijdte binnen: 200 - 500 mm

Spandiepte tot: 200 mm

Vermogen: 15 t

Technische beschrijving

Spanwijdte buiten	170 - 375 mm
Spandiepte tot	200 mm
Vermogen	15 t

Spanwijdte binnen	200 - 500 mm
Aantal haken	3
Buitenzeskant	36 mm
maximaal draaimoment	500 Nm
Gewicht	17,99 kg
Producttype	Driearmige trekker

Accessoires

Reserve-trekkerarmen, paar Type 3/200 mm	880200 3/200
Verlengde trekkerarmen (3 stuks) Type 4/500 mm	880320 4/500
Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 3/200 mm	880220 3/200
Reservedrukspindel Type 4	880150 4
Hydraulische spindel Type 1	880170 1