



## Accu-boorschroefmachine FlexiClick-systeem, Type: GSR1860FC



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Artikelklasse	03B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine

- **Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.**
- **Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

Uitbreiden met **Connectivity**-module mogelijk. Ook op moeilijk toegankelijke plekken maximale flexibiliteit en nauwkeurig werk dankzij verwisselbaar **excentrisch of haaks opzetstuk**.

Hamerboren in beton met 1 joule slagenergie dankzij **SDS-Plus-hameropzetstuk**. **Koplengte inclusief bithouder slechts 147 mm.**

#### Levering:

Inclusief 2x 5,0 Ah Li-ion-accu, lader, transportkoffer, extra handvat. Met een groot aantal verstelbare opzetstukken in het FlexiClick-systeem: Boorhouder, haaks opzetstuk, excentrisch opzetstuk, SDS-Plus-hameropzetstuk.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders 073851 e.v. en 073866 e.v.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Fabrikantnummer: GSR 18V-60FC Set  
 Motortype: Borstelloze motor  
 Accucapaciteit: 5 A·h  
 Accuspanning: 18 V  
 Maximaal draaimoment zacht: 31 N·m  
 Maximaal draaimoment hard: 60 N·m

## Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Toerentalbereik 1e stand	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Motortype	Borstelloze motor
Maximale spiraalboor-Ø in hout	38 mm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal draaimoment zacht	31 N·m
Gewicht	1,7 kg
Maximaal draaimoment hard	60 N·m
Fabrikantnummer	GSR 18V-60FC Set
Accucapaciteit	5 A·h
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Typisch gebruik	Strong

## Accessoires

Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073854 B18
Starterset Wireless Charging Type GAL1830W	073862 GAL1830W