



Accu-boorschroefmachine, Type: M12FDD4



Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M12FDD4
GTIN	4058546029906
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines

krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**.

Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur.

Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.

Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

- **Borstelloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen en een compactere constructie (lengte 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement en overbelastingsbeveiliging.**
- **16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand.**

Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2x 12 V / 4,0 Ah Li-ion-accu, lader, riemclip, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073815 en nr. 073840 e.v.

Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Fabrikantnummer: M12FDD-402X

Motortype: Borstelloze motor

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 4 Ah

Accuspanning: 12 V

Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Typisch gebruik	Strong
Motortype	Borstelloze motor
Fabrikantnummer	M12FDD-402X
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Accuspanning	12 V
Maximaal draaimoment hard	44 Nm
Gewicht	1,5 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min ⁻¹
Accucapaciteit	4 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Boorschroefmachine

Accessoires

Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Li-ionsysteem M12B4 Accutype, accuspanning MB12 V	073815 MB12