

AEG

Accu-boorschroefmachine, Type: BS18C2X



Bestelgegevens

Bestelnummer	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

AEG – accu-boorschroefmachine

- Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.
- FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
- Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
- Led-verlichting van het werkgebied.
- 23-Traps draaimomentinstelling plus boorstand.
- Snelspanboorhouder 13 mm.
- 4-Polige motor voor maximaal vermogen en compacte constructie.

Uitvoering promotietekst:

- Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.
- FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
- Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
- 23-Traps draaimomentinstelling plus boorstand.
- Snelspanboorhouder 13 mm.

Voordeel:

23-traps draaimomentinstelling.

Levering:

Inclusief 2 x 2,0 Ah accu, lader, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073820 en nr. 073846 - nr. 073848 e.v.

Bijbehorende laders en startersets vindt u onder nr. 073841 en 073844.

Technische beschrijving

Accucapaciteit	2 Ah
Maximale spiraalboor-Ø in hout	45 mm
Gewicht	1,7 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Accuspanning	18 V
Verpakking	Transportkoffer
Typisch gebruik	Strong
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Fabrikantnummer	BS 18 C2X
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	1800 min ⁻¹
Maximaal draaimoment hard	50 Nm
Motortype	4-polige motor
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type B 18 V
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	FIXTEC-snelspanboorhouder, met softgrip

Accessoires

Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Acculader Type BL1418	073841 BL1418
Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1