



Driearmige trekker, Type: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	880130 10
GTIN	4021176013621
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekopdrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 27 - 130 mm

Spanwijdte binnen: 70 - 180 mm

Spandiepte tot: 100 mm

Vermogen: 6 t

Technische beschrijving

Vermogen	6 t
Spanwijdte binnen	70 - 180 mm
Spanwijdte buiten	27 - 130 mm

Spandiepte tot	100 mm
Aantal haken	3
maximaal draaimoment	80 Nm
Buitenzeskant	17 mm
Gewicht	1,59 kg
Producttype	Driearmige trekker

Accessoires

Reserve-trekkerarmen, paar Type 1/100 mm	880200 1/100
Verlengde trekkerarmen (3 stuks) Type 1/200 mm	880320 1/200
Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 1/100 mm	880220 1/100
Reservedrukspindel Type 1	880150 1