

Garant**Minislijpstift fijn, AR, Type: KU10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	550400 KU10
GTIN	4045197975331
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlaklijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Keramisch gebonden slijpstiften in **edelkorund roze (AR)**. Middelharde uitvoering. Fijne korrel. Schacht-Ø 3 mm, schachtlengte 30 mm.

Toepassing:

Voor de universele bewerking van **ongelegeerd en laaggelegeerd staal** en **gietstaal**. Aanbevolen werksnelheid 30 – 50 m/s.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	3 mm
Fijnheidsgraad	fijn
Kop-Ø	10 mm
Koplengte	10 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	AR

Producttype

Slijpstift