


VHB™ Power-tape, Producentaanduiding: 5962F

Bestelgegevens

Bestelnummer	083785 5962F
GTIN	4054596308619
Artikelklasse	08M

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdige hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend. Ideaal geschikt voor vele laagenergetische oppervlakken, oppervlakken met poederlak, kunststoffen of glas.

Toepassing:

Geschikt voor metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en een groot aantal kunststoffen. Voor binnen- en buitengebruik.

Lengte: 8 m

Breedte: 19 mm

Kleur: zwart

Temperatuurbestendig kortstondig tot: 150 °C

Temperatuurbestendig langdurig tot: 90 °C

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	5962F
Lengte	8 m
Dikte	1,6 mm

Kleur	grijs
Breedte	19 mm
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Dragermateriaal	PE
Minimale houdbaarheid	12 maand
Aantal tapes	1
Type plakband	dubbelzijdig
Kleefkracht op staal	5,5 N/mm
Lijm	Acrylaat
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
temperatuurbestendig tot	120 - 150 °C
Bijzonderheid	dempend
Bijzonderheid	buigzaam
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Bevestigen
Rekbaarheid	300 %