

**Ansell****Handschoenen, paar ActivArmr Hycron® 27-607, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094430 10
GTIN	10076490498808
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

ActivArmr Hycron®-serie. **Sterke handschoen** van jerseykatoen met nitrillaag voor veeleisend gebruik. Hoge bestendigheid tegen scherpe en schurende materialen. Robuuster en flexibeler dan PVC, driemaal langer houdbaar dan zware lederen handschoenen. **Effectieve vet- en olieblokkering.** Bijzonder geschikt voor grove gegoten onderdelen, kunststof vormstukken, stalen staven, plaatstaal, zware kabels, bouwmaterialen, ruwhout.

Met gebreide boord en 3/4-coating voor het behoud van een betere ademing.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Pasvorm	goed
Handschoenmaat	10

Grip bij natheid	goed
Grip bij olie	goed
Ademend	matig
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
siliconenvrij	ja
Tastgevoel	matig
DMF-vrij	nee
Materiaal coating	nitril
Serie	Hycron®
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 388	4221X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Lengte	246 mm
Kleur	blauw
Gewicht	57 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitril
Producttype	Universele handschoenen