



## Driearmige trekker, Type: 20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	880130 20
GTIN	4021176013706
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekopdrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

#### Toepassing:

universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 35 - 200 mm

Spanwijdte binnen: 100 - 260 mm

Spandiepte tot: 150 mm

Vermogen: 7 t

### Technische beschrijving

Spanwijdte buiten	35 - 200 mm
Spandiepte tot	150 mm
Vermogen	7 t

Spanwijdte binnen	100 - 260 mm
Aantal haken	3
Buitenzeskant	22 mm
maximaal draaimoment	150 Nm
Gewicht	4,14 kg
Producttype	Driearmige trekker

---

## Accessoires

Reserve-trekkerarmen, paar Type 2/150 mm	880200 2/150
Verlengde trekkerarmen (3 stuks) Type 2/300 mm	880320 2/300
Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 2/150 mm	880220 2/150
Reservedrukspindel Type 2	880150 2