



Driearmige trekker, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	880130 5
GTIN	4021176075421
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekopdrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 190 - 520 mm

Spanwijdte binnen: 280 - 600 mm

Spandiepte tot: 200 mm

Vermogen: 20 t

Technische beschrijving

Spandiepte tot	200 mm
Spanwijdte buiten	190 - 520 mm
Spanwijdte binnen	280 - 600 mm

Vermogen	20 t
maximaal draaimoment	650 Nm
Aantal haken	3
Buitenzeskant	41 mm
Gewicht	22,72 kg
Producttype	Driearmige trekker

Accessoires

Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 3/200 mm	880220 3/200
Verlengde trekkerarmen (3 stuks) Type 4/500 mm	880320 4/500
Reserve-trekkerarmen, paar Type 3/200 mm	880200 3/200
Hydraulische spindel Type 2	880170 2