

**Garant****'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, links, Ø DC: 11mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268464 11
GTIN	4045197975218
Artikelklasse	21X

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.  
Cilinderschacht.

**Toepassing:**

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

**Opmerking:**

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

## Technische beschrijving

Nominale Ø D	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 32
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	16,5 mm
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,27 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Totale lengte L	100 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500