

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, links, Ø DC: 18mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268464 18 |
| GTIN | 4045197975225 |
| Artikelklasse | 21X |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale Ø D | 18 mm |
| Boring-Ø tolerantie D | 0/+0,33 mm |
| Wisselplaat nr. 268472 – 268496 | WCHX 0903.. |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 34 |
| Nuttige lengte L ₁ | 27 mm |
| Schacht-Ø D _s | 25 mm |
| Totale lengte L | 135 mm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500