



## Driearmige trekker, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	880130 3
GTIN	4021176013546
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekopdrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

#### Toepassing:

universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 46 - 250 mm

Spanwijdte binnen: 180 - 340 mm

Spandiepte tot: 200 mm

Vermogen: 10 t

### Technische beschrijving

Spandiepte tot	200 mm
Spanwijdte binnen	180 - 340 mm
Vermogen	10 t

Spanwijdte buiten	46 - 250 mm
Buitenzeskant	27 mm
maximaal draaimoment	250 Nm
Aantal haken	3
Gewicht	9,615 kg
Producttype	Driearmige trekker

## Accessoires

Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 3/200 mm	880220 3/200
Reserve-trekkerarmen, paar Type 3/200 mm	880200 3/200
Reservedrukspindel Type 3	880150 3
Verlengde trekkerarmen (3 stuks) Type 4/500 mm	880320 4/500