

**Garant****Polijtschijf korrel 80 (SiC), Schijf-Ø×breedte: 60X6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552012 60X6
GTIN	4045197975256
Artikelklasse	51G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zeer elastische polyurethaan-polijtschijven** voorzien van SiC-slijpkorrel.

**Toepassing:**

Voor verbetering van de oppervlaktekwaliteit, effectslijpen en lichte afbraamwerkzaamheden. De zachte, elastische PU-binding maakt een goed aanpassingsvermogen aan het werkstuk mogelijk.

**Opmerking:**

Andere afmetingen en korrelgroottes zijn op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	60 mm
Maximaal toerental	6360 min <sup>-1</sup>
Schijfbreedte	6
Boring-Ø	6 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC

Producttype

Polijschijf

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

**Accessoires**

Spandoorn voor kleine doorslijpschijven Geschikt voor boring-Ø 6 mm

563415 6