

Garant**Polijtschijf korrel 150 (SiC), Schijf-Ø×breedte: 150X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552014 150X20
GTIN	4045197975904
Artikelklasse	51G

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer elastische polyurethaan-polijtschijven voorzien van SiC-slijpkorrel.

Toepassing:

Voor verbetering van de oppervlaktekwaliteit, effectslipen en lichte afbraamwerkzaamheden. De zachte, elastische PU-binding maakt een goed aanpassingsvermogen aan het werkstuk mogelijk.

Opmerking:

Andere afmetingen en korrelgroottes zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schijfbreedte	20
Maximaal toerental	2550 min ⁻¹
Schijf-Ø	150 mm
Boring-Ø	25 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC

Producttype

Polijschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1-2

556380 1-2