

**Klopboormachine, Type: GSB242****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Klopboormachine met hoogvermogenmotor** met hoog draaimoment voor de zwaarste toepassingen (boren, werk met boorkronen en gatzagen), evenals schroeven en mixen.

- **Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging en Softgrip voor een goede grip op de machine.**
- **Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.**
- **Mechanische overbelastingskoppeling, tegenrotatie voor een hoge arbeidsveiligheid, ook bij zeer zware toepassingen.**
- **Snelspanboorhouder met één huls en Auto-Lock voor een snelle wisseling van gereedschap met slechts één hand.**
- **Draaibare borstelplaat voor een gelijke kracht bij links- of rechtsdraaiend gebruik.**
- **Spindelhalsh-Ø 43 mm (Europese norm) – bruikbaar in boorstandaards.**
- **Drijfwerk met 2 versnellingen.**
- **Verhoogde gebruikersbeveiliging dankzij KickBack Control.**

**Levering:**

Inclusief snelspanboorhouder 13 mm, extra handvat, diepteanslag 210 mm, transportkoffer.

**Technische beschrijving**

Wattage	1100 W
Fabrikantnummer	GSB 24-2

Boorhouderopname	1/2 inch – 20 UNF
Maximale vibratie volgens EN	14,6 m/s <sup>2</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in beton	22 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	3000 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental 1e versnelling	900 min <sup>-1</sup>
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
maximaal draaimoment	40 Nm
Maximaal aantal slagen	15300 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,9 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Klopboormachine