

Garant**Polijststaaf SiC korrel 150 hard, Breedte × lengte: F20X140mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 552034 F20X140 |
| GTIN | 4045197975935 |
| Artikelklasse | 51G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Elastische polyurethaan-polijststaven voorzien van SiC-slijpkorrel.

Toepassing:

Voor fijn slijpwerk en polijsten, bijv. in de gereedschapsmakerij.

Opmerking:

Andere afmetingen en hardheden zijn op aanvraag leverbaar.

Slijpmiddelaanduiding: SiC

Vormbeschrijving: Vlak

Lengte: 140 mm

Breedte: 20 mm

Hoogte: 10 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) |
| Hoogte | 10 mm |
| Binding | PU-binding |
| Breedte | 20 mm |
| Vormbeschrijving | Vlak |
| Korrelgrootte | 150 |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC |

| | |
|-------------|--------------|
| Lengte | 140 mm |
| Producttype | Polijststaaf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |