



Haakse slijper GWS, Type: 18125LINOX



Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 18125LINOX
GTIN	3165140923927
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige haakse slijper voor **optimaal gebruik dankzij ergonomisch handvat** en optimaal gewicht voor langdurig gebruik en bovenhands werken.

- **Krachtige 1.800 W motor met Constant-elektronica, zachte aanloop, aanloopstroombegrenzing en overbelastingsbeveiliging.**
- **Hoge gebruikersbescherming door extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.**

Met verlaagd toerental en **zeer hoog draaimoment** en hoge belastbaarheid voor de hardste toepassingen.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Fabrikantnummer: GWS 18-125 L INOX

Wattage: 1800 W

Toerentalbereik: 8100 min⁻¹

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Maximale doorslijpdiepte: 34 mm

Gewicht: 2,5 kg

Technische beschrijving

Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Wattage	1800 W
Gewicht	2,5 kg

Gegevensblad

Herstartblokkering	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Fabrikantnummer	GWS 18-125 L INOX
Bijzonderheid	Hoog draaimoment, ergonomische handgreep
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Toerentalbereik	8100 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper