



## Rechte slijper accu, Type: 71230162



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Stofbestendige en krachtige rechte slijper met accu.**
- **Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.**
- **Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.**
- **Maximale werksnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Hoogstroomgeschikte cellen met langdurig hoge stroomafgifte en 75% hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.**
- **Zeer rustige loop en trillingsarme werking dankzij de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing losgekoppelde motor en 4 extra trillingsdempers.**
- **Omvangrijke gebruikersbescherming: Zachte aanloop, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging.**
- **Stofdichte, afzonderlijke motorelektronica in het grijpgedeelte.**

Compact met korte spindelhal.

#### Uitvoering promotietekst:

- **Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.**
- **Maximale werksnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Hoogstroomgeschikte cellen met langdurig hoge stroomafgifte en 75% hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.**
- **Zeer rustige loop en trillingsarme werking dankzij de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing losgekoppelde motor en 4 extra trillingsdempers.**

- **Omvangrijke gebruikersbescherming: Zachte aanloop, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging.**
- **Stofdichte, afzonderlijke motorelektronica in het grijpgedeelte.**

**Levering:**

Inclusief spantang Ø 6 mm, resp. 1 × steeksleutel SW13 en SW17, transportkoffer. **Zonder accu en lader.** Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u onder nr. 073834 - 073845.

**Opmerking:**

Dit apparaat wordt geleverd zonder accu. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073834 e.v.

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftrezen tot een Ø van 12 mm.

## Technische beschrijving

Fabrikantnummer	AGSZ 18-280 BL Select
Accuspanning	18 V
Toerentalbereik	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,4 kg
maximale spantang-Ø	8 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Motortype	Borstelloos
Elektronische toerentalkeuze	ja
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Rechte slijper

## Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	077268 6
Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 8 mm	077268 8

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V

073837 FE18

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE12 V

073837 FE12