



Rechte slijper accu, Type: 71230262



Bestelgegevens

Bestelnummer	077262 71230262
GTIN	
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Stofbestendige en krachtige rechte slijper met accu.**
- **Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.**
- **Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.**
- **Maximale werksnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Hoogstroomgeschikte cellen met langdurig hoge stroomafgifte en 75% hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.**
- **Zeer rustige loop en trillingsarme werking dankzij de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing losgekoppelde motor en 4 extra trillingsdempers.**
- **Omvangrijke gebruikersbescherming: Zachte aanloop, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging.**
- **Stofdichte, afzonderlijke motorelektronica in het grijpgedeelte.**

Lange spindelhal. Met de lange, slanke hals kan diep in werkstukken worden gedoken (bijv. om de binnenzijde van buizen te slijpen).

Norm:

- **Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.**
- **Maximale werksnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Hoogstroomgeschikte cellen met langdurig hoge stroomafgifte en 75% hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.**
- **Zeer rustige loop en trillingsarme werking dankzij de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing losgekoppelde motor en 4 extra trillingsdempers.**

- **Omvangrijke gebruikersbescherming: Zachte aanloop, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging.**
- **Stofdichte, afzonderlijke motorelektronica in het grijpgedeelte.**

Levering:

Inclusief spantang Ø 6 mm, resp. 1 × steeksleutel SW13 en SW17, transportkoffer. **Zonder accu en lader.** Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u onder nr. 073834 - 073845.

Opmerking:

Dit apparaat wordt geleverd zonder accu. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073834 e.v.

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftrezen tot een Ø van 12 mm.

Technische beschrijving

maximale spantang-Ø	8 mm
Accuspanning	18 V
Gewicht	1,6 kg
Elektronische toerentalkeuze	ja
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Fabrikantnummer	AGSZ 18-280 LBL Select
Toerentalbereik	9000 - 28000 min ⁻¹
Motortype	Borstelloos
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE12 V	073837 FE12
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 8 mm	077268 8
Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	077268 6