

**Accu-klopboorschroefmachine, Type: 71132364****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070100 71132364
GTIN	4014586887265
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.

- **Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.**
- **Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.**
- **Inclusief QuickIN volledig metalen boorhouder (120 Nm) met HM-uitgeruste spanbekken en hoge spankrachten.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.**

Voordeel:

FEIN SafetyCell Technology.

Levering:

Inclusief 1 × QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 × riemclip, 1 × bitmagazijn en transportkoffer.

Zonder accu en zonder lader.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073851 – 073866.

Technische beschrijving

Typisch gebruik	Heavy Duty
Gewicht	1,3 kg
Maximaal toerental 2e versnelling	2000 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Fabrikantnummer	ASB 18 Q Select
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	13 m/s ²
Accuspanning	18 V
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	< 2,5 m/s ²
Motortype	Borstelloos
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Verpakking	Transportkoffer
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	50 mm
Maximaal draaimoment zacht	32 Nm
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Klopboorschroefmachine

Accessoires

Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type ANGLE	070208 ANGLE
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type INCH14	070208 INCH14
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18
Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type 711301	070208 711301
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type HOLESAW	070208 HOLESAW
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type INCH12	070208 INCH12
Accu Li-IonHighPower Accutype, accuspanning FE18 V	073834 FE18
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type CHUCK120	070208 CHUCK120
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type CHUCK60	070208 CHUCK60
Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1